

No: 20132-084

APC-applicator



Afmetingen en gewicht

Maten	Ø 5 mm
Lengte	320 mm

Basisfeatures

Flexibiliteit	star
---------------	------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk