

No: 20191-239



## Schachtverlenging

### Afmetingen en gewicht

Maten	ø 4 mm
Schachtdiameter	4 mm
Lengte	180 mm

### Oppervlak

Isolatie	{Schacht geïsoleerd}
----------	----------------------

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 134 °C

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	Ila
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	4 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk