

No: 20191-161

Haakelektrode, vlak



Afmetingen en gewicht

Maten	Ø 5 mm
Lengte	320 mm

Basisfeatures

Vorm / model	{L-förmig}
--------------	------------

Oppervlak

Isolatie	{Schaft isoliert}
Coating	met antihechtlaag

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 134 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk