

No: 20190-106

## Elektrodegreep met 2 toetsen



### Afmetingen en gewicht

Kabellengte	met aansluitkabel 3 m
Schachtdiameter	2.35 mm

### Basisfeatures

Aansluiting	Internationaal
-------------	----------------

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Steriel verpakt	R
Wegwerpproduct	ja

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp
Verpakkingseenheid	10 Stuk