


No: 20132-182

APC-sonde 2200 A



Afmetingen en gewicht

Maten	Ø 3,2 mm
Lengte	2.2 {Meter}

Basisfeatures

Flexibiliteit	flexible
Uitlaatvormen	A = Axial Beam
Vorm / model	A

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk