

No: 20190-062

## Elektrodegreep met 2 toetsen



### Afmetingen en gewicht

Kabellengte	met aansluitkabel 4 m
Schachtdiameter	4 mm

### Basisfeatures

Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC, vreemde apparaten
Aansluiting	Internationaal

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp