

No: 20191-237

Schachtverlenging



Afmetingen en gewicht

Maten	ø 4 mm
Schachtdiameter	4 mm
Lengte	100 mm

Oppervlak

Isolatie	{Schacht isoliert}
----------	--------------------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 134 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	Ila
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	4 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk