

No: 20190-098

Elektrodegreep met 2 toetsen



Afmetingen en gewicht

Kabellengte	met aansluitkabel 4 m
Schachtdiameter	2 mm

Basisfeatures

Aansluiting	Internationaal
Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC, vreemde apparaten

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	4 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk